

Ansell**Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar HyFlex® 11-501, Handschuhgröße: 8****Bestelldaten**

Bestellnummer	094625 8
GTIN	10076490492363
Artikelklasse	04P

Beschreibung**Ausführung:**

HyFlex® 11-501. Nitril beschichteter **Schnittschutzhandschuh** mit zusätzlichem Schutz gegen Hitze und Schmelzspritzer. **Hohe Beweglichkeit** durch Ansell Intercept Technology™.

Antistatisch gemäß EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	8
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe X

Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontakthitze bis	100 °C
Trägermaterial	Lycra®, Kevlar®
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Farbe	türkis / grau
Material	Nitril
Verwendung	mehrweg
Länge	206 mm
Inhalt	12
Waschen	40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich	Allround
Stricktechnologie	13G
Schnittschutzklasse	D
Norm	EN 407
Gewicht	25,9 g
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe