

**Ansell****Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar HyFlex® 11-501, Handschuhgröße: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	094625 9
GTIN	10076490479869
Artikelklasse	04P

**Beschreibung****Ausführung:**

**HyFlex® 11-501.** Nitril beschichteter **Schnittschutzhandschuh** mit zusätzlichem Schutz gegen Hitze und Schmelzspritzer. **Hohe Beweglichkeit** durch Ansell Intercept Technology™.

**Antistatisch gemäß EN 1149.**

**Norm:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Hinweis:**

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Handschuhgröße	9
Serie	HyFlex®
Schutz-Kategorie	Kategorie III
Handschuh-Art	Hitzeschutzhandschuhe
Handschuheigenschaft	Flammresistenz Stufe X

Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	latexfrei
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontakthitze bis	100 °C
Trägermaterial	Lycra®, Kevlar®
Beschichtung	Nitrilschaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Farbe	türkis / grau
Material	Nitril
Verwendung	mehrweg
Länge	206 mm
Inhalt	12
Waschen	40 °C Buntwäsche
Anwendungsbereich	Allround
Stricktechnologie	13G
Schnittschutzklasse	D
Norm	EN 407
Gewicht	25,9 g
Produktart	Hitzeschutzhandschuhe