

Weidmüller **Kabelschere, mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 185mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	730250 185
GTIN	4008190020163
Artikelklasse	73H

Beschreibung**Ausführung:**

Griffe mit **Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung	35 mm ²
ganze Länge	185 mm
Schneidleistung bis Ø	8 mm
Herstellerbezeichnung	KT8
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Kunststoff-Hülle
Betätigung	mechanisch, Einhand
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Oberfläche	blank

mit Öffnungsfeder	nein
Produktart	Schere