

Weidmüller **Kabelschere, mit 2K-Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 225mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	730250 225
GTIN	4008190181970
Artikelklasse	73H

Beschreibung**Ausführung:**

Griffe mit **Isolierung bis 1000 Volt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schenkel mit Kunststoffgriffen. Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung	70 mm ²
Schneidleistung bis Ø	12 mm
ganze Länge	225 mm
Herstellerbezeichnung	KT12
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Kunststoff-Hülle
Betätigung	mechanisch, Einhand
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet
Oberfläche	blank
mit Öffnungsfeder	nein

Produktart

Schere