

HEDI

Geräte-Kabeltrommel Kunststoff mit 3fach-Stecker für F, B, PL und CZ, Typ: 40N



Bestelldaten

Bestellnummer	081117 40N
GTIN	4003644000081
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.**

Geräte-Kabeltrommel aus Kunststoff. Kabelende mit bruchfestem 3fach-Stecker, vollständig geerdet, spritzwassergeschützt, IP44. 3fach-Steckdose mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht **BGI 600** (Industrie). Spritzwassergeschützt IP 44.

Neopren-Kabel

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Neopren

Kabellänge: 40 m

Technische Beschreibung

Kabellänge	40 m
Material Kabel	Neopren
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
IP-Schutzart	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Kabelaufbau	3G1,5
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel