

## HEDI

### Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081127 40B
GTIN	
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

PU-Panzerkabel Plus.

##### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

#### Technische Beschreibung

Material Kabel	Panzerkabel
Kabellänge	40 m
Kabelaufbau	3G1,5

IP-Schutzart	IP 44
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07BQ-F
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Anzahl Steckdosen	3
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel