

HEDI

Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 25N



Bestelldaten

Bestellnummer	081125 25N
GTIN	4003644000074
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Neopren

Kabellänge: 25 m

Anzahl Steckdosen: 3

Technische Beschreibung

Kabelaufbau	3G1,5
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Material Kabel	Neopren
Kabellänge	25 m
Kabelklasse	H07RN-F
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W
IP-Schutzart	IP 44
Anzahl Steckdosen	3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel