

HEDI**Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 25N****Bestelldaten**

Bestellnummer	081127 25N
GTIN	4003644000067
Artikelklasse	08B

Beschreibung**Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1 \text{ mm}$, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Technische Beschreibung

Kabellänge	25 m
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Nennleistung abgerollt	3500 (16A) W

Material Kabel	Neopren
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Anzahl Steckdosen	3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel