



LED-Maschinenleuchte rund, Typ: 250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	081435 250
GTIN	4260131235498
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Maschinenleuchten im **Aluminiumgehäuse** und einer satinierten Acrylscheibe für eine **homogene 160 Grad Ausleuchtung**.

- **Reflexionsarm, blend- und flackerfrei.**
- **Anschluss an 24 V Netzgerät oder 24 V Maschinensteuerung.**

Drehbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive gummiummantelte Magnete, Netzgerät.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	900 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtleistung	9 W

Energieversorgung	Netzbetrieben
ATEX-Zone	keine
Gesamtlänge	250 mm
Kopf-Ø	40 mm
IP-Schutzart	IP 67
Produktart	Maschinenleuchte