

Erdi**Ideal-Bleischere mit 2-Komponenten-Griff, links schneidend, ganze Länge: 230mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	767055 230
GTIN	4010220031964
Artikelklasse	73X

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkopf aus Edelstahl (min. HRC 61). Kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung. 2-Komponenten-Griff mit handschonender, griffiger Weichstoffeinlage. Reduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei gleicher Schnittlänge. Zentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne Umgreifen (für Rechts- als auch für Linkshänder). **Schneidleistung:** Bleche bis 1,8 mm, V2A-Bleche bis 1,2 mm.

Vorteil:

Extrem robustes Gewerbe mit Sinterstahleinlage für leichtgängiges und verschleißfestes Schneiden. Minimierter Kraftaufwand durch geringere Öffnungsweite des Griffes und doppelte Hebelübersetzung.

Technische Beschreibung

ganze Länge	230 mm
Länge Schneiden	30 mm
Einsatzart	links schneidend
Produktart	Schere