



Steckschlüssel-Sortiment für Torx®-Schrauben, 1/4 Zoll-Vierkant 21-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	630761
GTIN	4018754261598
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; **Steckschlüsseleinsätze** nach DIN 3124.
Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3 – M8. Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 – M20.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze - für Torx®: 6 St. Nr. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Schraubendrehereinsätze - für Torx®: 9 St. Nr. 631801 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Quergriff: 1 St. Nr. 633000

Steckgriff: 1 St. Nr. 632800

Verlängerungen: 2 St. Nr. 632400 Gr. 50; 150

Kardangeln: 1 St. Nr. 633500

Knarre: 1 St. Nr. 632000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Höhe: 57 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	21
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel