



Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 44-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	634411
GTIN	4018754261154
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M4 – M14, für Zündkerzen 16 und 20,8 mm und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 15 St. Nr. 637000 Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Steckschlüsseleinsätze extra lang für Zündkerzen: 2 St. Nr. 637310 Gr. 16; 20,8

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 7 St. Nr. 637600 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Ring- / Maulschlüssel: 15 St. Nr. 613500 Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Quergriff: 1 St. Nr. 635700

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240

Kardangelen: 1 St. Nr. 636200

Knarre: 1 St. Nr. 635000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Höhe: 82 mm

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 7-22 mm

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-10 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-10 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	7-22 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Anzahl Teile	44
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	481 mm
Breite	288 mm
Höhe	82 mm
Produktart	Steckschlüssel