



## Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 33-teilig metrisch / Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	634711
GTIN	4018754260430
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M4 – M14, für Schrauben / Muttern mit Gewinde bis 9/16 Zoll (amerikanische Zollabmessungen).

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 16 St. Nr. 637000

Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 12 St. Nr. 637100 Gr. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8;  
11/16; 3/4; 13/16; 7/8

Quergriff: 1 St. Nr. 635700

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240

Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200

Knarre: 1 St. Nr. 635000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

### Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	7-22 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	1/4-7/8 Zoll

Schlüsselweiten-Maße	metrisch / zöllig
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Anzahl Teile	33
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Länge	413 mm
Breite	230 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 18 mm	637000 18
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 3/8 Zoll	637100 3/8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 7/16 Zoll	637100 7/16
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 13 mm	637000 13
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11/32 Zoll	637100 11/32
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 9/16 Zoll	637100 9/16
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 5/16 Zoll	637100 5/16
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 9 mm	637000 9
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 15 mm	637000 15
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636200 3/8
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 165 mm	635700 165
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 20 mm	637000 20
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 7 mm	637000 7
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11 mm	637000 11
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 17 mm	637000 17
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 3/4 Zoll	637100 3/4

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 5/8 Zoll	637100 5/8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 19 mm	637000 19
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637000 16
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 12 mm	637000 12
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 14 mm	637000 14
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 1/2 Zoll	637100 1/2
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 10 mm	637000 10
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 21 mm	637000 21
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 22 mm	637000 22
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 1/4 Zoll	637100 1/4
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11/16 Zoll	637100 11/16
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 8 mm	637000 8