



## Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 21-teilig



### Bestelldaten

Bestellnummer	638166
GTIN	4018754260836
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Verwendung:

Für Schrauben / Muttern gs\_profil\_6kant-einsatz M6 – M20 sowie für Zündkerzen.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 15 St. Nr. 642200 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 1 St. Nr. 642450 Gr. 16

Quergriff: 1 St. Nr. 641300

Verlängerungen: 2 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600

Knarre: 1 St. Nr. 640100

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Höhe: 64 mm

Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-30 mm

### Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
-------------------	----------

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	21
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-30 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	454 mm
Breite	253 mm
Höhe	64 mm