



Satz Vielzahn-Schraubendreher-Einsätze, 1/2 Zoll-Vierkant 8-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	639511
GTIN	4018754261680
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;

Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124.

Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Vielzahn- / XZN-Schrauben mit Gewinde M6 – M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Einsätze: 5 St. Nr. 642800 (kurz)

Gr. M6; M8; M10; M12; M14

3 St. Nr. 642900 (lang)

Gr. M8; M10; M12

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	8
Abtriebsprofil	Vielzahn-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben

Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll für Schrauben M6	642800 M6
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll für Schrauben M14	642800 M14
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll für Schrauben M8	642800 M8
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll für Schrauben M12	642800 M12
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang für Schrauben M8	642900 M8
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang für Schrauben M10	642900 M10
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, kurz, 1/2 Zoll für Schrauben M10	642800 M10
Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang für Schrauben M12	642900 M12