



Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	633816 6
GTIN	4018754260713
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637200.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 11 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240

Kardangelen: 1 St. Nr. 636200

Knarre: 1 St. Nr. 635000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	15
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Verpackung	ABS-Kunststoffbox

Länge	322 mm
Breite	134 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636200 3/8