



Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	633916 12
GTIN	4018754260751
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637000.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 635700

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635400 Gr. 75; 240

Kardangelenk: 1 St. Nr. 636200

Knarre: 1 St. Nr. 635000

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	19

Länge	322 mm
Breite	134 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635400 240
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635400 75
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 165 mm	635700 165
Durchsteckknarre mit kurzem Griff, 1/4 Zoll	632600