



## Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 15-teilig, Typ: 6



### Bestelldaten

Bestellnummer	637714 6
GTIN	4018754260874
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642200.

#### Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 12 St. Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 Verlängerungen: Nr. 641000 Gr. 130; 255

1 Knarre: Nr. 640100

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Teile	15
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-32 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Verpackung	ABS-Kunststoffbox

Länge	413 mm
Breite	226 mm
Höhe	64 mm
Produktart	Steckschlüssel

---

## Zubehör

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255