



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	637816 12
GTIN	4018754260898
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642100.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 16 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Quergriff: 1 St. 641300

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255

Kardangelen: 1 St. Nr. 641600

Knarre: 1 St. Nr. 640100

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	10-32 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Teile	22

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	454 mm
Breite	253 mm
Höhe	64 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641600 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 300 mm	641300 300
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641000 75