



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 28-teilig, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	637916 12
GTIN	4018754260843
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642100.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 22 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 75; 130; 255

Kardangelen: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-32 mm
Anzahl Teile	28
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Länge	454 mm
Breite	253 mm
Höhe	64 mm
Produktart	Steckschlüssel