



LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 42W



Bestelldaten

Bestellnummer	081265 42
GTIN	5708997354421
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Gewicht	2660 g
Leistungsaufnahme	42 W
Lichtfarbe	6000 K
IP-Schutzart	IP 67

Lichtstrom	600 - 6000 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	100 - 240 V
Gesamtlänge	267 mm
Gesamtbreite	87 mm
Gesamthöhe	262 mm
Anschlusskabel Länge	5 m
ATEX-Zone	keine
Herstellerbezeichnung	NOVA 6K
Produktnameattribut	230 V
Produktart	Strahler