



LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 26



Bestelldaten

Bestellnummer	081254 26
GTIN	5708997354414
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

Robuste LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

NOVA-Arbeitsleuchten mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar. Durch Dual System sowohl als mobiler Akku-Strahler, als auch mit Netzkabel einsetzbar. Ladestandanzeige, Anzeige der Restlaufzeit, dimmbar in 5 Stufen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	400 - 4000 lm
IP-Schutzart	IP 67

Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	1 - 14 h
ATEX-Zone	keine
Farbtemperatur	6000 K
Akkuspannung	11,1 V
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	4,4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	235 mm
Gesamthöhe	233 mm
Gesamtbreite	88 mm
CRI Wert	80
Gewicht	1780 g
Leistungsaufnahme	29 W
Herstellerbezeichnung	NOVA 3K C+R
Produktart	Arbeitsleuchte

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkukapazität 4400 mA·h	081431 4400
---------------------------------------	-------------