



## LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: 42



### Bestelldaten

Bestellnummer	081254 42
GTIN	5708997354438
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste LED-Strahler mit stoßfestem Aluminiumgehäuse und Gummi-Schutzkante.

- **Weiches, schattenarmes, blendfreies Licht mit geringer Wärmeentwicklung.**
- **Hohe Lichtleistung, niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer.**
- **Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.**

**NOVA-Arbeitsleuchten** mit integriertem Tragegriff. Hochleistungs-COB-LED mit 5-stufiger Dimmer-Funktion, Schwenkbar. Durch Dual System sowohl als mobiler Akku-Strahler, als auch mit Netzkabel einsetzbar. Ladestandanzeige, Anzeige der Restlaufzeit, dimmbar in 5 Stufen.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät.

### Technische Beschreibung

Akkukapazität	5,2 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	1

IP-Schutzart	IP 67
Akkuspannung	11,1 V
Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom	600 - 6000 lm
ATEX-Zone	keine
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	1 - 12 h
Gesamtbreite	92 mm
Gesamtlänge	275 mm
Gesamthöhe	275 mm
CRI Wert	80
Gewicht	2600 g
Leistungsaufnahme	42 W
Herstellerbezeichnung	NOVA 5K 42W
Produktart	Arbeitsleuchte