



## Schwere Ganzstahl-Hochleistungszwinde mit Sonderdruckkappe, Spannweite: 1500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	861320 1500
GTIN	4045197786210
Artikelklasse	82C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schiene und Festbügel aus gezogenem Blankstahl (Sonderprofil), vergütet und galvanisch verzinkt. Gleitbügel aus Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet und galvanisch verzinkt. Verschleißfeste, leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde. Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage. Spindel vergütet und brüniert mit verschiebbarem Knebelgriff.

Schwenkbar bis 30°.

#### Verwendung:

Für schwere und schwerste Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, LKW-Bau, Maschinenbau usw. Die bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke. **Maximaler Spanndruck bis ca. 22000 N.**

### Technische Beschreibung

Spannweite	1500 mm
Ausladung	175 mm

Querschnitt der Gleitschiene	40×20 mm
Gewicht	12 kg
Produktart	Zwinge

---

## Zubehör

Druckplatte Typ GSP	861121 GSP
Druckplatte Typ GSV	861121 GSV