

**Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×457 mm, Körnungsvergleich: 240****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 558477 240 |
| GTIN | 4046719327690 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung**Ausführung:**

Reißfestes und flexibles Vlies-Schleifgewebeband mit hoher **Kantenstabilität**.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die **dehnungsarme Gewebeunterlage** ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftschleifmaschinen geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|---------|
| Körnungsvergleich | 240 |
| Ausführung | A fine |
| Farbe | grün |
| Feinheitsgrad | fein |
| Serie | DF-BL |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schleifband Breite | 13 mm |
| Schleifband Länge | 457 mm |
| Produktnameattribut | 13x457 mm |
| Produktart | Vlies-Schleifband |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | 20-25 m/s | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 20 m/s | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | 20 m/s | P |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | 20 m/s | H |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | 20 m/s | H |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | 20 m/s | H |
| INOX | geeignet | 20 m/s | |
| Ti | geeignet | 20 m/s | |
| GG(G) | geeignet | 20 m/s | K |
| CuZn | geeignet | 20 m/s | N |
| Kunststoff, GFK | geeignet | 20 m/s | |
| Holz | geeignet | 20 m/s | |
| Lacke | geeignet | 20 m/s | |
| Uni | geeignet | 20 m/s | |
| trocken | geeignet | | |