

**Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×610 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	558478 100
GTIN	4046719327607
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Reißfestes und flexibles Vlies-Schleifgewebeband mit hoher **Kantenstabilität**.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die **dehnungsarme Gewebeunterlage** ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftschleifmaschinen geeignet.

Technische Beschreibung

Farbe	braun
Körnungsvergleich	100
Ausführung	A coarse
Feinheitsgrad	grob
Serie	DF-BL
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Schleifband Breite	13 mm
Schleifband Länge	610 mm
Produktnameattribut	13x610 mm
Produktart	Vlies-Schleifband

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet	20-25 m/s	
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	20 m/s	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	20 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	20 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	20 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	20 m/s	H
INOX	geeignet	20 m/s	
Ti	geeignet	20 m/s	
GG(G)	geeignet	20 m/s	K
CuZn	geeignet	20 m/s	N
Kunststoff, GFK	geeignet	20 m/s	
Holz	geeignet	20 m/s	
Lacke	geeignet	20 m/s	
Uni	geeignet	20 m/s	
trocken	geeignet		