

MIRKA
Klett-Schleifrolle ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Körnung: 80

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 567806 80 |
| GTIN | 6416868330267 |
| Artikelklasse | 56M |

Beschreibung
Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in **netzartiger Struktur** mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

- **Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.**
- **Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).**
- **Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.**
- **Hohe Effektivität – die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.**

Verwendung:

Auf Schwingschleifern bzw. für den Handeinsatz.

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Körnung | 80 |
| Schleifmittel | Keramikkorn |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |

| | |
|---------------------|---------------|
| Schleifblatt Breite | 115 mm |
| Schleifblatt Länge | 10 m |
| Produktnameattribut | 115 mm × 10 m |