

**Koken**
**IMPACT-Schraubendrehereinsatz, 6-kant, 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 651301 10     |
| GTIN          | 4991644362172 |
| Artikelklasse | 63R           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

Stift aus hochlegiertem Sonderstahl.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Hinweis:**

Impact Klingenhalter für 7/16 Zoll Einzelbits komplett mit Klingenhalter. Ersatzklingen finden Sie unter der Nr. 651321.

**Technische Beschreibung**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Länge                             | 52 mm                  |
| Ø antriebseitig                   | 25 mm                  |
| Sechskant                         | 10 mm                  |
| Antriebs-Vierkant                 | 1/2 Zoll               |
| Abtriebsprofil                    | 6-kant-Schraubendreher |
| für den Maschineneinsatz geeignet | ja                     |
| Produktart                        | Steckschlüssel-Einsatz |

---

**Zubehör**

|  |             |
|--|-------------|
| Gummiring für Einsätze, 1/2 Zoll Ø 25 mm   | 651800 25   |
| Sicherungsklemmen-Set 10-teilig für Einsätze, 1/2 Zoll,<br>inklusive Auszieher Typ 3 | 651790 3    |
| Verbindungsstift für Einsätze, 1/2 Zoll Ø×Länge 3X20 mm                              | 651900 3X20 |
| Impact Klinge Sechskant 10 mm  | 651321 10   |