



Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, maximales Drehmoment: 60cN·m



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 659939 60 |
| GTIN | 4560138455005 |
| Artikelklasse | 66F |

Beschreibung

Ausführung:

Drehmomentschraubendreher mit Überdrehmomentschutz für unterschiedliche Anwendungen von der Serienfertigung bis hin zu Wartungsarbeiten. Mit einem Verriegelungsmechanismus der ein Verstellen des Drehmoments beim Gebrauch verhindert. Die Sechskant-Verriegelungsform verhindert das Rollen. Einstellbar nach Mikrometerskala. Leichtmetallgriff profiliert.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schraubendreher „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit. Bei Linksbetätigung ist der Auslösemechanismus gesperrt.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|---------|
| maximales Drehmoment | 60 cNm |
| Ø | 20 mm |
| Anzeige | analog |
| Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,5 cNm |
| Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % |
| Bit-Aufnahme | F 6,3 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Drehmomentbereich | 10 - 60 cNm |
| Drehmomentbereich | 0,1 - 0,6 Nm |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala |
| Feedback | auslösend |
| Gesamtlänge L | 110 mm |
| Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll |
| Gewicht | 80 g |
| Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar |
| Ablesung umschaltbar | Nm |
| Messverfahren | Drehmoment |
| Kalibrierung | O1 |
| Anzugrichtung | Rechtsanzug |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Daten protokollierbar | nein |
| Auslösesignalisierung | optisch |
| Auslösesignalisierung | akustisch |
| Messtechnik | mechanisch |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher |

Dienstleistungen

Kalibrierung Drehmoment-Schraubendreher maximales Drehmoment 0,04-20 N·m

020200 0,04-20