



XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 2-3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese Teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428500, Einstellringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Achtung:

XT-Innenmessschrauben-Satz für **2-Punkt-Messung**.

Technische Beschreibung

Anzahl Messschrauben	2
Anzahl Einstellringe	1

Einstellring-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Zubehör

XT-Innenmessschraube Messbereich 2,5-3 mm	428500 2,5-3
XT-Innenmessschraube Messbereich 2-2,5 mm	428500 2-2,5
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 3 mm	484030 3