



XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 3-6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese Teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428500, Einstellringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Achtung:

XT-Innenmessschrauben-Satz für **2-Punkt-Messung**.

Technische Beschreibung

Einstellring-Ø	4 / 5 mm
Anzahl Messschrauben	3

Anzahl Einstellringe	2
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 4 mm	484030 4
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 6 mm	484030 6
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 5 mm	484030 5
XT-Innenmessschraube Messbereich 3-4 mm	428500 3-4
XT-Innenmessschraube Messbereich 4-5 mm	428500 4-5
XT-Innenmessschraube Messbereich 5-6 mm	428500 5-6