


Grundhalter, Typ: V40



Bestelldaten

Bestellnummer	319151 V40
GTIN	4251414900011
Artikelklasse	38T

Beschreibung

Ausführung:

- **Bietet eine werkzeugspezifische manuelle Y-Achse (± 1 mm).**
- **Mit beweglichen Ausrichtzapfen, somit keine Ausrichtleisten mehr erforderlich.**
- **Einfaches umstellen von interne auf externe Kühlmittelzufuhr.**

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus.

Modular aufbauendes System.

Vorteil:

- **Weniger Verschleiß an der Schneide.**
- **Kosten- und Zeitreduzierung.**
- **Höhen- und Rotationverstellung (Lagenausrichtung).**
- **Grundhalter auf allen VDI und Mazak Maschinen einsetzbar.**
- **Modular, ein Grundhalter viele Aufsatzoptionen.**
- **Sehr hohe Dämpfungseigenschaften.**
- **Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.**
- **Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.**
- **Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.**

Verwendung:

Geeignet für Stern- und Scheibenrevolver.
für Bohrstangenköpfe Typ: B

passend für: VDI

Technische Beschreibung

für Bohrstangenköpfe Typ	B
passend für	VDI
Produktart	