

Bohrstangenkopf für Sternrevolver, Typ-B H = 120, Spann-Ø: 16 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319173 16 |
| GTIN | 4251414900622 |
| Artikelklasse | 38T |

Beschreibung

Ausführung:

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus. Modular aufbauendes System.

Vorteil:

- **Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.**
- **Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.**
- **Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.**

Verwendung:

Durch Umbau des Verschlussdeckels rechts und links einsetzbar.

Hinweis:

Geeignet für schwingungsgedämpfte Bohrstangen Nr. 264902– 264908, Nr. 264910– 264922 oder Werkzeuge mit Zylinderschaft (z.B: VHM-Bohrstangen ab Ø 10 mm).
Länge L: 70 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------|---------------|
| Spann-Ø | 16 mm |
| Länge L | 70 mm |
| Aufnahme | Typ-B H = 120 |

Produktart
