

Einzelprüfstift rostfrei Toleranzklasse 1, Typ: 5



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 483914 5 |
| GTIN | 2050001863416 |
| Artikelklasse | 48A |

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstift aus rost- und säurebeständigem Material, gehärtet (58-62 HRC) und angelassen. Oberfläche geschliffen und geläpft. Ab \varnothing 1,50 auf Mantelfläche maßlich gekennzeichnet; ab \varnothing 3,00 auf Stirnseite maßlich gekennzeichnet. Ab \varnothing 1,00 eine Seite mit Fase.

Hinweis:

Bei der Bestellung den **gewünschten \varnothing zusätzlich angeben**, z.B. Nr. 483914 Gr. 5 **10,08**.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|---------------|
| Messstiftlänge | 70 mm |
| Steigung | 0,01 mm |
| Nennmaß | 10 - 11,99 mm |
| Kalibrierung | L5 |
| Norm | DIN 2269 |
| Produktart | Prüfstift |

Dienstleistungen

| | |
|--|-----------|
| KalibrierungPrüfstift maximaler \varnothing 20 | 028240 20 |
| DAkKS-KalibrierungPrüfstift maximaler \varnothing 20 | 028260 20 |