



Spanner-Bit 1/4 Zoll C 6,3, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	675395 10
GTIN	4013288038630
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Standardausführung, **zähhart**.

Verwendung:

Für Spanner-Schrauben (Snake Eyes).

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, **zähhart**.

Technische Beschreibung

Spanner-Profil	10
ganze Länge	25 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Zapfenabstand	3,3 mm
Herstellerbezeichnung	857/1 Z Spanner
Abtriebsprofil	Spanner-Einsatz
Produktart	Bit-Werkzeug

