

**Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 40/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Artikelklasse	63Q

Beschreibung**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Technische Beschreibung

ganze Länge	158 mm
größter-Ø	40 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	18 - 40 mm
Zapfen-Nenn-Ø	3 mm
Typ	764C
Zapfengewinde	M4
Herstellerbezeichnung	764CC
Produktart	Stirnlochschlüssel

