

**Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 40/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628810 40/4
GTIN	4020772051068
Artikelklasse	63Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.  
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

**Verwendung:**

Für Zweilochmuttern.

**Hinweis:**

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

**Technische Beschreibung**

Zapfenentfernung verstellbar a	18 - 40 mm
größter-Ø	40 mm
ganze Länge	158 mm
Zapfen-Nenn-Ø	4 mm
Typ	764C
Zapfengewinde	M4
Herstellerbezeichnung	764CC
Produktart	Stirnlochschlüssel

