

**Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 80/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628810 80/5
GTIN	4020772051082
Artikelklasse	63Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.  
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

**Verwendung:**

Für Zweilochmuttern.

**Hinweis:**

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

**Technische Beschreibung**

größter-Ø	80 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	40 - 80 mm
ganze Länge	215 mm
Zapfen-Nenn-Ø	5 mm
Typ	764C
Zapfengewinde	M6
Herstellerbezeichnung	764CC
Produktart	Stirnlochschlüssel

## Zubehör

Sortierbox 20-teilig, mit losen Zapfen und Muttern

628850