

**Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 125/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Artikelklasse	63Q

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.  
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

**Verwendung:**

Für Zweilochmuttern.

**Hinweis:**

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

**Technische Beschreibung**

Zapfen-Nenn-Ø	6 mm
größter-Ø	125 mm
ganze Länge	290 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	80 - 125 mm
Typ	764C
Zapfengewinde	M6
Herstellerbezeichnung	764CC
Produktart	Stirnlochschlüssel

## Zubehör

Sortierbox 20-teilig, mit losen Zapfen und Muttern

628850