

**Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 125/8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Artikelklasse	63Q

Beschreibung**Ausführung:**

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Technische Beschreibung

Zapfenentfernung verstellbar a	80 - 125 mm
größter-Ø	125 mm
ganze Länge	290 mm
Zapfen-Nenn-Ø	8 mm
Typ	764C
Zapfengewinde	M6
Herstellerbezeichnung	764CC
Produktart	Stirnlochschlüssel

Zubehör

Sortierbox 20-teilig, mit losen Zapfen und Muttern

628850