



## Gelenk-Stirnlochschlüssel für Drehmomentschlüssel, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 40/4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Artikelklasse	63Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.

Mit Antriebsvierkant zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel. Mit auswechselbaren Zapfen.

#### Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

#### Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

### Technische Beschreibung

Zapfenentfernung verstellbar a	18 - 40 mm
ganze Länge	120 mm
größter-Ø	40 mm
Zapfen-Nenn-Ø	4 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Typ	764C
Zapfengewinde	M4
Herstellerbezeichnung	764Md
Produktart	Stirnlochschlüssel

