



Gelenk-Stirnlochschlüssel für Drehmomentschlüssel, größter Ø / Zapfen-Nenn-Ø: 125/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	628820 125/8
GTIN	4020772050191
Artikelklasse	63Q

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.

Mit Antriebsvierkant zum Einsatz mit einem Drehmomentschlüssel. Mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-Ø = Zapfen-Nenn-Ø – 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Zapfenentfernung verstellbar a	80 - 125 mm
größter-Ø	125 mm
Zapfen-Nenn-Ø	8 mm
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Typ	764C
Zapfengewinde	M6
Herstellerbezeichnung	764Md
Produktart	Stirnlochschlüssel

Zubehör

Sortierbox 20-teilig, mit losen Zapfen und Muttern

628850