



Kreissägeblatt expert for Stainless Steel, Blatt-Ø D: 305mm



Bestelldaten

Bestellnummer	583900 305
GTIN	3165140839969
Artikelklasse	54B

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. **Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für die **Edelstahlbearbeitung**. Sägezähne aus **Cermet** mit besonders hoher Härte und Verschleißfestigkeit. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet. Zahnform: Trapez-Flachzahn, Spanwinkel neutral. Für Kapp- und Gehrungssägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	25,4 mm
Ø	305 mm
Anzahl Zähne	80

Schnittbreite B	2,5 mm
Produktart	Kreissägeblatt