



## Kreissägeblatt expert for Stainless Steel, Blatt-Ø D: 355mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	583900 355
GTIN	3165140839983
Artikelklasse	54B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion.

**Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

#### Verwendung:

Für die **Edelstahlbearbeitung**. Sägezähne aus **Cermet** mit besonders hoher Härte und Verschleißfestigkeit. Nicht für hochlegierten Stahl geeignet. Zahnform: Trapez-Flachzahn, Spanwinkel neutral. Für Kapp- und Gehrungssägen.

#### Hinweis:

**Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.**

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	25,4 mm
Ø	355 mm
Anzahl Zähne	90

Schnittbreite B	2,5 mm
Produktart	Kreissägeblatt