

**Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-Ø D: 210mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	583910 210
GTIN	3165140737708
Artikelklasse	54B

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. **Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

**Verwendung:**

Für **Stahlbearbeitung**. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral. Für handgeführte Metall- Trockensägen.

**Hinweis:**

**Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.**

**Technische Beschreibung**

Ø	210 mm
Bohrungs-Ø	30 mm
Anzahl Zähne	48

Schnittbreite B	2 mm
Produktart	Kreissägeblatt