

**Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-Ø D: 305mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	583910 305
GTIN	3165140737739
Artikelklasse	54B

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. **Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Für **Stahlbearbeitung**. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral. Für Kapp- und Gehrungssägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Ø	305 mm
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Anzahl Zähne	60

Schnittbreite B	2,6 mm
Produktart	Kreissägeblatt