

**Kreissägeblatt expert for Steel, Blatt-Ø D: 355mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	583910 355
GTIN	3165140737753
Artikelklasse	54B

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. **Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

**Verwendung:**

Für **Stahlbearbeitung**. Spezielle Verankerung der HM- Zähne im Stammblatt verhindert Zahnausbrüche. Zahnform: Trapez-Flachzahn (mit Fase), Spanwinkel neutral. Für Kapp- und Gehrungssägen.

**Hinweis:**

**Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.**

**Technische Beschreibung**

Ø	355 mm
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Anzahl Zähne	80

Schnittbreite B

2,6 mm

Produktart

Kreissägeblatt