

**Kreissägeblatt expert for Aluminium, Blatt-Ø D: 165mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	583920 165
GTIN	3165140796613
Artikelklasse	54B

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. **Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Präzise Schnitte in **Aluminium** und anderen NE- Metallen. Zahnform: Trapez- Flachzahn mit negativem Spanwinkel für leichtes und sicheres Arbeiten bei Handvorschub. Für Tauch- und Handkreissägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Ø	165 mm
Bohrungs-Ø	20 mm
Anzahl Zähne	52

Schnittbreite B	2,6 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/Ø/Teilkreis	2/6/32,5 mm
Produktart	Kreissägeblatt