




Stahlbandmaß für Umfang und \emptyset , maximaler Messbereichumfang: 5980mm



Bestelldaten

Bestellnummer	465680 5980
GTIN	2050001951465
Artikelklasse	46R

Beschreibung

Ausführung:

Stahlbandmaß **CJU** zum Messen von Außenumfang und \emptyset am Rundkörper. Der Federbandstahl ist auf der Vorderseite mit 2 Teilungen für Umfang und \emptyset laserskaliert. Teilstrichabstand 1 mm.

Noniusablesung 0,1 mm. Fehlergrenzen der Skalierung nach DIN 866.

Hinweis:

Bandmaße C mit Ablesung 0,05mm und Bandmaße mit schwarzer Beschichtung auf Anfrage. Stationäre Ausführung CJU auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich für Umfang	4710 - 5980 mm
Ablesung	0,1 mm
Messbereich für \emptyset	1500 - 1900 mm
Bandbreite	16 mm
Bandstärke	0,2 mm
Kalibrierung	G2
Produktart	Bandmaß

Dienstleistungen

KalibrierungUmfangsbandmaß maximale Länge 6000 mm

026280 6000