

**Kreissägeblatt expert for Aluminium, Blatt-Ø D: 254mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	583920 254
GTIN	3165140796781
Artikelklasse	54B

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisionssägeblatt mit hochfestem, **geräusch- und vibrationsdämmendem Stammblatt**. Der eingearbeitete Spannungsring sorgt für Formstabilität in allen Temperaturbereichen. Die **Beschichtung** verhindert Anhaftungen, hält das Sägeblatt kühl und schützt vor Korrosion. **Präzisionsgeschliffene Hartmetallzähne** gewährleisten hohe Standzeit und beste Schnittgüte.

Verwendung:

Präzise Schnitte in **Aluminium** und anderen NE- Metallen. Zahnform: Trapez- Flachzahn mit negativem Spanwinkel für leichtes und sicheres Arbeiten bei Handvorschub. Für Kapp- und Gehrungssägen, Paneelsägen.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	30 mm
Ø	254 mm
Anzahl Zähne	80

Schnittbreite B	2,8 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/Ø/Teilkreis	2/7/42 und 2/9,5/46,5 und 2/9/46 und 2/10/60 mm
Produktart	Kreissägeblatt